

**DOHT 11T304 höger, W60, Sort: K10****Beställningsdata**

Ordernummer	268856 K10
GTIN	4047109064744
Artikelklass	24T

Beskrivning

DOHT 11T304 höger K10 Sort: K10

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm

Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 200 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 300 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	200 m/min
Primäranvändning	K
Skärhastighet v_c sekundär användning	300 - 500 m/min
Sekundär användning	N
Sort	K10
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v

ISO-kod vändskär	DOHT 11T304 R
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	W60
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning