

**DOHT 070202 vänster, W60, Sort: BK6425****Beställningsdata**

Ordernummer	268857 BK6425
GTIN	4047109225220
Artikelklass	24T

**Beskrivning**

DOHT 070202 vänster BK6425 Sort: BK6425

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 100 - 180 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 300 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	100 - 180 m/min
Sort	BK6425
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M

ISO-kod vändskär	DOHT 070202 L
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	W60
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning