

 KOMET**TOHX 090204 neutral, W30, Sort: P25M****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 268887 P25M |
| GTIN | 4047109036826 |
| Artikelklass | 24T |

Beskrivning

TOHX 090204 neutral P25M Sort: P25M

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mmMatning f : 0,1 - 0,3 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/minSkärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min**Teknisk beskrivning**

| | |
|---|--------------------|
| Skärdjup a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Matning f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Skärhastighet v_c sekundär användning | 120 - 180 m/min |
| Primäranvändning | P |
| Skärhastighet v_c primär användning | 120 - 300 m/min |
| Skärmaterial | VHM |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Sort | P25M |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Sekundär användning | M |
| Beläggning | belagd |
| ISO-kod vändskär | TOHX 090204 N |
| Antal byten/skär | 3 |
| Produktnamnsattribut | W30 |
| Spånvinkel | 0 grad |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |