

**TOHX 090204 neutral, W30, Sort: K10****Beställningsdata**

Ordernummer	268887 K10
GTIN	4047109036666
Artikelklass	24T

Beskrivning

TOHX 090204 neutral K10 Sort: K10

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 200 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 300 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c sekundär användning	300 - 500 m/min
Sekundär användning	N
Hörnradie	0,4 mm
Sort	K10
Primäranvändning	K

Skärhastighet v_c primär användning	200 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	TOHX 090204 N
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	0 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning