

 KOMET**DOHT 070202 neutral, W79, Sort: BK6425**

## Beställningsdata

Ordernummer	268859 BK6425
GTIN	4047109225336
Artikelklass	24T

## Beskrivning

DOHT 070202 neutral BK6425 Sort: BK6425

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmMatning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 300 m/minSkärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 100 - 180 m/min

## Teknisk beskrivning

Sekundär användning	M
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 300 m/min
Sort	BK6425
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	100 - 180 m/min
Primäranvändning	P

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärmaterial	HM
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DOHT 070202
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	W79
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning