

 KOMET**TOHX 140305 neutral, W30, Sort: BK8425****Beställningsdata**

Ordernummer	268888 BK8425
GTIN	4047109180277
Artikelklass	24T

Beskrivning

TOHX 140305 neutral BK8425 Sort: BK8425

spån-brytare: G06

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 260 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 160 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 260 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	BK8425
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 160 m/min

spån-brytare	G06
Hörnradie	0,5 mm
Sekundär användning	M
Primäranvändning	P
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	TOHX 140305 N
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	0 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning