

**DOHT 070202 neutral, W79, Sort: P25M****Beställningsdata**

Ordernummer	268859 P25M
GTIN	4047109073579
Artikelklass	24T

**Beskrivning**

DOHT 070202 neutral P25M Sort: P25M

Matning f: 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 100 - 180 m/min

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 300 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v

Sort	P25M
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	100 - 180 m/min
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DOHT 070202
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	W79
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning