


**DOHT 11T304 höger, W60, Sort: P25M****Beställningsdata**

Ordernummer	268856 P25M
GTIN	4047109064737
Artikelklass	24T

Beskrivning

DOHT 11T304 höger P25M Sort: P25M

Matning f: 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 100 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	P25M
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Sekundär användning	M
Skärhastighet v_c sekundär användning	100 - 180 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	DOHT 11T304 R

Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	W60
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning