


 KOMET**WNHX 08T302 höger, W04, Sort: P25****Beställningsdata**

Ordernummer	268890 P25
GTIN	4047109072725
Artikelklass	24T

Beskrivning

WNHX 08T302 höger P25 Sort: P25

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mmMatning f : 0,05 - 0,25 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/minSkärhastighet v_c sekundär användning: 100 - 180 m/min**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	HM
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Sort	P25
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c sekundär användning	100 - 180 m/min

Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Sekundär användning	M
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	WNHX 08T302 R
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W04
Spånvinkel	18 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning