


**DOHT 070202 höger, W60, Sort: K10**

**Beställningsdata**

Ordernummer	268855 K10
GTIN	4047109064577
Artikelklass	24T

**Beskrivning**

DOHT 070202 höger K10 Sort: K10  
 Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
 Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 200 m/min  
 Skärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 300 - 500 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	200 m/min
Primäranvändning	K
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	300 - 500 m/min
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Sekundär användning	N
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sort	K10

ISO-kod vändskär	DOHT 070202 R
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	W60
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning