


**DOHT 070202 neutral, W79, Sort: K10****Beställningsdata**

Ordernummer	268859 K10
GTIN	4047109037090
Artikelklass	24T

**Beskrivning**

DOHT 070202 neutral K10 Sort: K10

spån-brytare: K10

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 200 m/min

Skärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 300 - 500 m/min

**Teknisk beskrivning**

Sekundär användning	N
Skärmaterial	HM
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	300 - 500 m/min
Sort	K10
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	K10
Skärhastighet $v_c$ primär användning	200 m/min

Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	K
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DOHT 070202
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	W79
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning