


 KOMET**WOHX 06T302 höger, W01, Sort: P25M****Beställningsdata**

Ordernummer	268899 P25M
GTIN	4047109057067
Artikelklass	24T

Beskrivning

WOHX 06T302 höger P25M Sort: P25M
spån-brytare: G12
Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/min
Skärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 180 m/min
Sekundär användning	M

Skärmaterial	HM
spån-brytare	G12
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	P25M
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	WOHX 06T302 R
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W01
Spånvinkel	6 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning