

**TOHX 140305 höger, W30, Sort: BK6425****Beställningsdata**

Ordernummer	268876 BK6425
GTIN	4047109225169
Artikelklass	24T

Beskrivning

TOHX 140305 höger BK6425 Sort: BK6425

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Sekundär användning	M
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 180 m/min
Hörnradie	0,5 mm
Sort	BK6425
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-kod vändskär	TOHX 140305 R
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning