

**TOHX 090202 höger, W30, Sort: K10****Beställningsdata**

Ordernummer	268874 K10
GTIN	4047109061866
Artikelklass	24T

Beskrivning

TOHX 090202 höger K10 Sort: K10

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 200 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 300 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	200 m/min
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	K
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c sekundär användning	300 - 500 m/min
Sort	K10
Skärförhållande	kontinuerligt

Sekundär användning	N
ISO-kod vändskär	TOHX 090202 R
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning