

**TOHX 090202 vänster, W30, Sort: BK6425****Beställningsdata**

Ordernummer	268880 BK6425
GTIN	4047109224902
Artikelklass	24T

Beskrivning

TOHX 090202 vänster BK6425 Sort: BK6425

spån-brytare: G06

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 180 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm

Sekundär användning	M
spån-brytare	G06
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	BK6425
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	TOHX 090202 L
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	6 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning