

**TOHX 06T102 vänster, W30, Sort: K10****Beställningsdata**

Ordernummer	268879 K10
GTIN	4047109060548
Artikelklass	24T

Beskrivning

TOHX 06T102 vänster K10 Sort: K10

spån-brytare: G20

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 200 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 300 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	K
Sekundär användning	N
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Sort	K10
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt

Skärhastighet v_c sekundär användning	300 - 500 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	200 m/min
spån-brytare	G20
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	TOHX 06T102 L
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	20 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning