

**Garant****Sortiment med precisionselektroniktänger 3 delar, Antal tänger: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	700157 3
GTIN	4045197976451
Artikelklass	71A

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionstillverkade tänger med slimmad form. Induktionshårdade skär (62–64 HRC), käftar med släta gripytor. Bländfri, mattblästrad yta med infälld led och försänkt skruv. Dubbla, utbytbara fjädrar för enkel hantering. **Tvåkomponents grepphylsor** i avledande plast. **ESD-skyddad.** Precisionsslipade skär.

**Material:**

CNC-bearbetat specialverktogsstål för extremt snäva toleranser.

**leveransinnehåll:**

1 elektroniksidavbitare nr 726250 (spetsigt huvud): storlek 125

1 elektroniksidavbitare nr 726210 (normalt huvud): storlek 125

1 elektronikspetsstång nr 727170: Strl 140

Förvaring i: ABS-plastlåda

**Teknisk beskrivning**

Antal tänger	3
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD

Skärfas	Utan fas
Skärfas	Liten fas
Material	Specialverktygsstål
Produktslag	Multifunktionstång

## Tillbehör

Systembox Typ 3	630315 3
Elektroniksidavbitare, normal huvudform totallängd 125 mm	726210 125
Elektroniksidavbitare, spetsigt huvud totallängd 125 mm	726250 125
Elektronikspetstång totallängd 140 mm	727170 140