

Garant**Elektroniksidavbitare, normal huvudform, FW, totallängd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726210 125
GTIN	4045197976482
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

Precisionstillverkade tänger med slimmad form. Induktionshårdade skär (62–64 HRC). Bländfri, mattblästrad yta med infälld led och försänkt skruv. Dubbla, utbytbara fjädrar för enkel hantering. **2K**-grepphylsor i avledande material. **ESD-skyddad**. Precisionsslipade skär.

Material:

CNC-bearbetat specialverktogsstål för extremt snäva toleranser.

Teknisk beskrivning

huvudbredd	12 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 1,6 mm
totallängd	125 mm
skärlängd	11,5 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	Liten fas
Produktnamnsattribut	FW
Produktslag	Skärande tång

