



Digitalt skjutmått "Ultra Light", mätområde: 1000mm



Beställningsdata

Ordernummer	415542 1000
GTIN	7640125712452
Artikelklass	46A

Beskrivning

Utförande:

Extremt lätt skjutmått. Mätskena av ihålig aluminiumprofil, mycket hög styvhet tack vare fyra härdade och slipade stålstavar. Mycket stor LCD-display med 20 mm sifferhöjd. Ytterskänklar av rostfritt och härdat stål med titanbeläggning. Mätkraftsbegränsning för konstant mätkraft (7,5 – 11,5 N). Utbytbara cylinderstift för invändiga mätningar. Funktioner: Preset, Max-/Min-, Delta, visning av övre och nedre toleransgränser.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inkl. 1 batteri nr 081560 strl. CR2032, 2 stift för intern mätning på skänkeln.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948.

Teknisk beskrivning

felgräns	0,05 mm
Norm	Verkstadsnorm
Sifferhöjd LCD-display	20 mm
skänkellängd	202 mm
vikt	1,8 kg
Kalibrering	A1

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
avläsning	0,0005 tum
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
mätområde	0 - 1000 mm
avläsning	0,01 mm
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridriven
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 1000 mm	021000 1000
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------