

Garant**Skonhammare med gummiinsatser, svart, huvudets Ø / -material: 30Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	752500 30G
GTIN	4045197976581
Artikelklass	71D

Beskrivning**Utförande:**

Skonhammare med rekyldämpning och löstagbara funktionsinsatser för användning som normal skonhammare. Stabilt tvådelat gjutgodshus av högkvalitativt seghärdat stål. Insatserna kan kombineras och är utbytbara. Med skaft av amerikansk hickory, lackerat.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 752530 och reservinsatser under nr 752540 – 752560.

Teknisk beskrivning

totallängd	300 mm
skaftlängd	260 mm
huvudlängd med slag	92 mm
vikt utan slag	228 g
arbetsytans Ø på slagen	30 mm
Färg	svart
Studsfri	ja
Insatser kan kombineras	ja

Produktslag

Hammare

Tillbehör

Hammarskaft av hickory för höljes-Ø 30 mm

752530 30

Gummiinsats, mjuk för skonhammare 30

752540 30

Plastinsats, medelhård för skonhammare 30

752550 30

Nyloninsats, hård för skonhammare 30

752560 30