

Garant**Skonhammare med gummiinsatser, svart, huvudets Ø / -material: 50Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	752500 50G
GTIN	4045197977403
Artikelklass	71D

Beskrivning**Utförande:**

Skonhammare med rekyldämpning och löstagbara funktionsinsatser för användning som normal skonhammare. Stabilt tvådelat gjutgodshus av högkvalitativt seghärdat stål. Insatserna kan kombineras och är utbytbara. Med skaft av amerikansk hickory, lackerat.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 752530 och reservinsatser under nr 752540 – 752560.

Teknisk beskrivning

totallängd	380 mm
arbetsytans Ø på slagen	50 mm
vikt utan slag	785 g
skaftlängd	310 mm
huvudlängd med slag	138 mm
Färg	svart
Studsfri	ja
Insatser kan kombineras	ja

Produktslag

Hammare

Tillbehör

Gummiinsats, mjuk för skonhammare 50

752540 50

Plastinsats, medelhård för skonhammare 50

752550 50

Hammarskaft av hickory för höljes-Ø 50 mm

752530 50

Nyloninsats, hård för skonhammare 50

752560 50