

Garant**Skonhammare med gummiinsatser, svart, huvudets Ø / -material: 40Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	752500 40G
GTIN	4045197976598
Artikelklass	71D

Beskrivning**Utförande:**

Skonhammare med rekyldämpning och löstagbara funktionsinsatser för användning som normal skonhammare. Stabilt tvådelat gjutgodshus av högkvalitativt seghärdat stål. Insatserna kan kombineras och är utbytbara. Med skaft av amerikansk hickory, lackerat.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 752530 och reservinsatser under nr 752540 – 752560.

Teknisk beskrivning

totallängd	330 mm
arbetsytans Ø på slagen	40 mm
vikt utan slag	418 g
huvudlängd med slag	116 mm
skaftlängd	275 mm
Färg	svart
Studsfri	ja
Insatser kan kombineras	ja

Produktslag

Hammare

Tillbehör

Nyloninsats, hård för skonhammare 40

752560 40

Plastinsats, medelhård för skonhammare 40

752550 40

Gummiinsats, mjuk för skonhammare 40

752540 40

Hammarskaft av hickory för höljes-Ø 40 mm

752530 40