

**Garant****Skonhammare med nyloninslag, natur, huvudets Ø / -material: 40Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	752520 40G
GTIN	4045197978042
Artikelklass	71D

**Beskrivning****Utförande:**

Skonhammare med rekyldämpning och löstagbara funktionsinsatser för användning som normal skonhammare. Stabilt tvådelat gjutgodshus av högkvalitativt seghärdat stål. Insatserna kan kombineras och är utbytbara. Med skaft av amerikansk hickory, lackerat.

**Användningsdata:**

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

**Reservdel:**

Reservskaft kan levereras under nr 752530 och reservinsatser under nr 752540 – 752560.

**Teknisk beskrivning**

huvudlängd med slag	116 mm
totallängd	330 mm
vikt utan slag	418 g
skaftlängd	275 mm
arbetsytans Ø på slagen	40 mm
Färg	natur
Studsfri	ja
Insatser kan kombineras	ja

Produktslag

Hammare

**Tillbehör**

Hammarskaft av hickory för höljes-Ø 40 mm

752530 40

Gummiinsats, mjuk för skonhammare 40

752540 40

Plastinsats, medelhård för skonhammare 40

752550 40

Nyloninsats, hård för skonhammare 40

752560 40