

Garant**Skonhammare med nyloninslag, natur, huvudets Ø / -material: 60Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	752520 60G
GTIN	4045197978066
Artikelklass	71D

Beskrivning**Utförande:**

Skonhammare med rekyldämpning och löstagbara funktionsinsatser för användning som normal skonhammare. Stabilt tvådelat gjutgodshus av högkvalitativt seghärdat stål. Insatserna kan kombineras och är utbytbara. Med skaft av amerikansk hickory, lackerat.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 752530 och reservinsatser under nr 752540 – 752560.

Teknisk beskrivning

arbetsytans Ø på slagen	60 mm
totallängd	410 mm
skaftlängd	335 mm
huvudlängd med slag	149 mm
vikt utan slag	940 g
Färg	natur
Studsfri	ja
Insatser kan kombineras	ja

Produktslag

Hammare

Tillbehör

Hammarskaft av hickory för höljes-Ø 60 mm

752530 60

Nyloninsats, hård för skonhammare 60

752560 60

Plastinsats, medelhård för skonhammare 60

752550 60

Gummiinsats, mjuk för skonhammare 60

752540 60