

**Garant****Skonhammare med plastinsatser, röd, huvudets Ø / -material: 50Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	752510 50G
GTIN	4045197977014
Artikelklass	71D

**Beskrivning****Utförande:**

Skonhammare med rekyldämpning och löstagbara funktionsinsatser för användning som normal skonhammare. Stabilt tvådelat gjutgodshus av högkvalitativt seghärdat stål. Insatserna kan kombineras och är utbytbara. Med skaft av amerikansk hickory, lackerat.

**Användningsdata:**

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

**Reservdel:**

Reservskaft kan levereras under nr 752530 och reservinsatser under nr 752540 – 752560.

**Teknisk beskrivning**

skaftlängd	310 mm
totallängd	380 mm
huvudlängd med slag	138 mm
vikt utan slag	785 g
arbetsytans Ø på slagen	50 mm
Färg	röd
Studsfri	ja
Insatser kan kombineras	ja

Produktslag

Hammare

**Tillbehör**

Hammarskaft av hickory för höljes-Ø 50 mm

752530 50

Nyloninsats, hård för skonhammare 50

752560 50

Gummiinsats, mjuk för skonhammare 50

752540 50

Plastinsats, medelhård för skonhammare 50

752550 50