

**Garant****Skonhammare med plastinsatser, röd, huvudets Ø / -material: 30Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	752510 30G
GTIN	4045197976390
Artikelklass	71D

**Beskrivning****Utförande:**

Skonhammare med rekyldämpning och löstagbara funktionsinsatser för användning som normal skonhammare. Stabilt tvådelat gjutgodshus av högkvalitativt seghärdat stål. Insatserna kan kombineras och är utbytbara. Med skaft av amerikansk hickory, lackerat.

**Användningsdata:**

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

**Reservdel:**

Reservskaft kan levereras under nr 752530 och reservinsatser under nr 752540 – 752560.

**Teknisk beskrivning**

skaftlängd	260 mm
totallängd	300 mm
vikt utan slag	228 g
huvudlängd med slag	92 mm
arbetsytans Ø på slagen	30 mm
Färg	röd
Studsfri	ja
Insatser kan kombineras	ja

Produktslag

Hammare

**Tillbehör**

Gummiinsats, mjuk för skonhammare 30

752540 30

Nyloninsats, hård för skonhammare 30

752560 30

Plastinsats, medelhård för skonhammare 30

752550 30

Hammarskaft av hickory för höljes-Ø 30 mm

752530 30