

Garant**Skonhammare med plastinsatser, röd, huvudets Ø / -material: 60Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	752510 60G
GTIN	4045197977021
Artikelklass	71D

Beskrivning**Utförande:**

Skonhammare med rekyldämpning och löstagbara funktionsinsatser för användning som normal skonhammare. Stabilt tvådelat gjutgodshus av högkvalitativt seghärdat stål. Insatserna kan kombineras och är utbytbara. Med skaft av amerikansk hickory, lackerat.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 752530 och reservinsatser under nr 752540 – 752560.

Teknisk beskrivning

arbetsytans Ø på slagen	60 mm
vikt utan slag	940 g
huvudlängd med slag	149 mm
totallängd	410 mm
skaftlängd	335 mm
Färg	röd
Studsfri	ja
Insatser kan kombineras	ja

Produktslag

Hammare

Tillbehör

Gummiinsats, mjuk för skonhammare 60

752540 60

Nyloninsats, hård för skonhammare 60

752560 60

Plastinsats, medelhård för skonhammare 60

752550 60

Hammarskaft av hickory för höljes-Ø 60 mm

752530 60