

Garant**Nyloninsats, hård, för skonhammare: 40****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 752560 40 |
| GTIN | 4045197977175 |
| Artikelklass | 71D |

Beskrivning**Utförande:**

Nyloninsats (polyamid 6, natur): Mycket slitstark, inga flisor. För mycket stor slagkraft. Shore-hårdhet cirka 80-85D.

Användningsdata:

Nyloninsats (polyamid 6, natur): Mycket slitstark, inga flisor. För mycket stor slagkraft. Shore-hårdhet cirka 80-85D.

Passar till :

Skonhammare med rekyldämpning nr 752500 / 752510 / 752520.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|------------|
| huvud-Ø | 40 mm |
| Material | Nylon |
| hårdhet | medelhårt |
| Produktslag | Slaginsats |

