



## Sladdlös slagbormaskin/skruvdragare, Typ: GSB1821



### Beställningsdata

Ordernummer	070105 GSB1821
GTIN	3165140979436
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

**Bosch batteridrivna slagskruvdragare** för mycket krävande skruvdragnings-, borrar- och slagborrtillämpningar.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** skyddar motorn mot överlast.
- **Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.**
- **Praktiskt bältesclips (inte 070104).**
- **Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.**
- **Snabborrchuck.**

Robust sladdlös borrar-skruvdragare med kraftfull motor. Med motorbroms.

#### Fördel:

Electronic Motor Protection.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 18 V / 3,0 Ah litiumjonbatterier, laddare och L-BOXX.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och 073866.

### Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	2,5 m/s <sup>2</sup>
Batterispänning	18 V
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	1800 min <sup>-1</sup>
tillverkarens beteckning	GSB 18V-21
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximalt vridmoment hårt	55 Nm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
vikt	1,5 kg
maximalt vridmoment mjukt	21 Nm
typisk användning	Medium
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	35 mm
batterikapacitet	2 Ah
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 480 min <sup>-1</sup>
motorkonstruktion	4-polig DC-motor
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagborrskruvdragare

## Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073851 B18
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV

Start-set trådlös laddning Typ GAL1830W

073862 GAL1830W