

**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 150×20×32, Typ: SC46****Beställningsdata**

Ordernummer	596200 SC46
GTIN	9003172027968
Artikelklass	53Y

**Beskrivning****Utförande:**

**Högklassiga skivor** med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. **Universalslipskivor** för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

**Användningsdata:**

För aluminium och NE-metaller.

**Specifikation:**

**Kiselkarbid** grön, hårdhetsgrad J

**leveransinnehåll:**

Inklusive reducerringar för angivna hål.

**OBS!:**

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

**Teknisk beskrivning**

finhetsgrad	medel
Specifikation	Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad H

Kornstorlek	46
Slipmedlets beteckning	SiC
maximal periferihastighet	40 m/s
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmetod	Bänkslipmaskin
Reducerring inner-Ø	25 mm
Reducerring inner-Ø	20 mm
Reducerring inner-Ø	16 mm
Form	1
Skiv-Ø D	150 mm
Skivbredd D	20 mm
Produktnamnsattribut	150×20×32
Hål-Ø H	32 mm
Produktslag	Slipbockskiva