

**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 200×25×51, Typ: SC46****Beställningsdata**

Ordernummer	596400 SC46
GTIN	9003172027784
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Högklassiga skivor med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. **Universalslipskivor** för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

Användningsdata:

För aluminium och NE-metaller.

Specifikation:

Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad H

leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna håll.

OBS!:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	medel
Kornstorlek	46

Slipmedlets beteckning	SiC
maximal periferihastighet	40 m/s
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Specifikation	Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad H
Slipmetod	Bänkslipmaskin
Reducerring inner-Ø	32 mm
Form	1
Skiv-Ø D	200 mm
Skivbredd D	25 mm
Produktnamnsattribut	200×25×51
Hål-Ø H	51 mm
Produktslag	Slipbockskiva