

Garant**Hållare för profildrivare metrisk $\varnothing d = 16$ mm, Skaftdiameter DS: 40mm**

Beställningsdata

Ordernummer	293026 40
GTIN	4045197977427
Artikelklass	29K

Beskrivning

Passar till:

CNC- och konventionella maskiner.

Specialtillbehör:

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).

Medbringare för MK-skaft kan beställas under nr 293008 i storlekarnas MK2, MK3 och MK4.

OBS!:

- **Obs! Använd alltid lämplig kolv- \varnothing .**
- **Andra skaftanslutningar på begäran.**

Teknisk beskrivning

L	76 mm
Skaftlängd L_s	50 mm
Skafttyp	Cylindriskt skaft
Skaftdiameter D_s	40 mm
$\varnothing d$	16 mm

Ø D	58 mm
Invändig	nej
Produktslag	Spår- och profilogverktyg

Tillbehör

Nyckellåsning för hållardiameter 12 mm	293006 12
Nyckellåsning för hållardiameter 16 mm	293006 16
Nyckellåsning för hållardiameter 5 mm	293006 5
Nyckellåsning för hållardiameter 8 mm	293006 8