

**HOLEX****Handske, par med nabbar, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094287 10
GTIN	4045197977540
Artikelklass	02H

**Beskrivning****Utförande:**

Handske med extra noppor för förbättrad greppförmåga.

Handske med vattenbaserad polyuretan-nitrilskumplastbeläggning för god kontaktkänsla och säkert grepp i torr och i lätt fuktig eller oljig arbetsomgivning. God passform och finkänslighet tack vare innovativ stickningsteknik med polyamid-lycra-fibrer. **Fri från DMF.** Särskilt lämplig för smådelsmontering, varumottagning och leverans samt underhållsarbeten.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Handskstorlek	10
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100

Innehåll	12
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388	4131X
Hållarmaterial	Lycra®, polyamid
Beläggning	water based PU/nitril
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Längd	255 mm
Färg	svart/grå
Stickningsteknik	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar