



## Självcentrerande tvåarmad avdragare, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	881000 3
GTIN	4021176016288
Artikelklass	83U

### Beskrivning

#### Utförande:

Mycket smidigt utförande med **ledad inställning av spännvidden**. När spindeltrycket är verksamt omsluter avdragararmarna den del som ska dras av med automatiskt allt större kraft.

Avdragararmar av kvalitetsverktygsstål.

gripvidd utvändigt: 23 - 160 mm

spännndjup till: 160 mm

effekt: 6 t

### Teknisk beskrivning

gripvidd utvändigt	23 - 160 mm
spännndjup till	160 mm
effekt	6 t
Antal krokar	2
Utvändig sexkant	19 mm
maximalt vridmoment	140 Nm

vikt	1,9 kg
självcntrerande	ja
Produktslag	Tvåarmad avdragare