

Honeywell**Handske, par Polytril™, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094370 7
GTIN	3603835500034
Artikelklass	09A

Beskrivning**Utförande:**

Polytril™. Handske med nitrilbeläggning för hantering av små delar i oljig, fuktig och smutsig miljö.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Våtgrepp	God
Värmskydd	Saknas
Fingertoppskänsla	God
Passform	Mycket god
Oljegrepp	Mycket god
Andningsförmåga	God

Material beläggning	Nitril
Handskstorlek	7
DMF-fri	nej
tillverkarens beteckning	Polytril
Serie	Polytril™
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Innehåll	10
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388	4121X
Hållarmaterial	Polyamid
Beläggning	Nitril
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Längd	220 - 260 mm
Färg	vit/grå
vikt	36-50 g
Stickningsteknik	13G
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	1
Produktslag	Universalhandskar