



## Tvåarmad avdragare, Typ: 4



### Beställningsdata

Ordernummer	880930 4
GTIN	4021176956317
Artikelklass	83U

### Beskrivning

#### Utförande:

Med vändbara armar (**för utvändig och invändig dragning**), robust ok och kraftig spindel. Önskad gripvidd ställs enkelt in genom att armarna förskjuts.

#### Användningsdata:

En avdragare som snabbt ställs in på erforderlig gripvidd. För kugghjul, lager, skivor med mera.  
gripvidd utvändigt: 350 mm  
gripvidd invändigt: 195 - 365 mm  
spänn djup till: 250 mm  
effekt: 7 t

### Teknisk beskrivning

effekt	7 t
spänn djup till	250 mm
gripvidd invändigt	195 - 365 mm
gripvidd utvändigt	350 mm

Utvändig sexkant	22 mm
Antal krokar	2
vikt	6,21 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare