



Tvåarmad avdragare med snabbinställning, Typ: 10



Beställningsdata

Ordernummer	880400 10
GTIN	4021176644856
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med inställningsrattar för **snabb och verktyglös lossning** och **förskjutning** av avdragararmarna.

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, kugghjul med mera. **Kan användas för både utvändigt och invändigt dragning.**

gripvidd utvändigt: 30 - 120 mm

gripvidd invändigt: 70 - 180 mm

spännndjup till: 100 mm

effekt: 4,5 t

Teknisk beskrivning

effekt	4,5 t
gripvidd invändigt	70 - 180 mm
spännndjup till	100 mm
gripvidd utvändigt	30 - 120 mm

maximalt vridmoment	80 Nm
Utvändig sexkant	17 mm
Antal krokar	2
vikt	1,44 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare