

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Huvborste Ståltråd, mässingbelagd 0,30 mm, Borst-Ø D1: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	573300 100
GTIN	4017359053393
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner.

Den mycket slitstarka ståltråden har ett tunt mässingskikt.

Med **invändig gänga M14**. Med **invändig gänga M14**.

Användningsdata:

Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödska med mera.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	30 mm
maximalt varvtal:	8500 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	100 mm
Borsttjocklek	0,3 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd
Produktslag	Huvborste

