



Självcentrerande tvåarmad avdragare, Typ: 4



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 881000 4 |
| GTIN | 4021176016363 |
| Artikelklass | 83U |

Beskrivning

Utförande:

Mycket smidigt utförande med **ledad inställning av spännvidden**. När spindeltrycket är verksamt omsluter avdragararmarna den del som ska dras av med automatiskt allt större kraft.

Avdragararmar av kvalitetsverktygsstål.

gripvidd utvändigt: 23 - 250 mm

spännndjup till: 200 mm

effekt: 7 t

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|-------------|
| gripvidd utvändigt | 23 - 250 mm |
| effekt | 7 t |
| spännndjup till | 200 mm |
| maximalt vridmoment | 190 Nm |
| Antal krokar | 2 |
| Utvändig sexkant | 24 mm |

| | |
|-----------------|--------------------|
| vikt | 3,28 kg |
| självcntrerande | ja |
| Produktslag | Tvåarmad avdragare |