



Tvåarmad avdragare, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	880930 1
GTIN	4021176923777
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med vändbara armar (**för utvändig och invändig dragning**), robust ok och kraftig spindel. Önskad gripvidd ställs enkelt in genom att armarna förskjuts.

Användningsdata:

En avdragare som snabbt ställs in på erforderlig gripvidd. För kugghjul, lager, skivor med mera.
gripvidd utvändigt: 100 - 100 mm
gripvidd invändigt: 55 - 105 mm
spänn djup till: 100 mm
effekt: 4 t

Teknisk beskrivning

gripvidd invändigt	55 - 105 mm
gripvidd utvändigt	100 - 100 mm
spänn djup till	100 mm
effekt	4 t

Utvändig sexkant	17 mm
Antal krokar	2
vikt	1,18 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare