



Tvåarmad avdragare med snabbinställning, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	880400 2
GTIN	4021176644931
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med inställningsrattar för **snabb och verktygslös lossning** och **förskjutning** av avdragararmarna.

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, kugghjul med mera. **Kan användas för både utvändigt och invändigt dragning.**

gripvidd utvändigt: 40 - 160 mm

gripvidd invändigt: 100 - 220 mm

spänn djup till: 150 mm

effekt: 6 t

Teknisk beskrivning

effekt	6 t
gripvidd invändigt	100 - 220 mm
gripvidd utvändigt	40 - 160 mm
spänn djup till	150 mm

Antal krokar	2
Utvändig sexkant	22 mm
maximalt vridmoment	150 Nm
vikt	3,045 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare