

**Sidavbitare, förkromad, totallängd: 180mm****Beställningsdata**

Ordernummer	725265 180
GTIN	3662424076558
Artikelklass	73R

Beskrivning**Utförande:**

Förkromad tång med tjockväggiga grepphylsor. **Utmattningshållfast öppningsfjäder av plast.** Skären är dessutom induktionshårdade (cirka 62 HRC).

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,2 mm
totallängd	180 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Tjockväggig grepphylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej

med inkopplingsbar retur fjäder	nej
med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång