



Hydraultillsats, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	881800 1
GTIN	4021176005053
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Stålkropp med hydraulmekanism och automatisk utdraging. Enkel att hantera: Pressen placeras mellan avdragarspindeln och axeln. Spänn fast pressen med avdragarspindeln och dra sedan åt pressens spindel (hydrauliken blir verksam). Om slaglängden inte räcker till upprepas förloppet – sedan pressspindeln lossas.

Användningsdata:

För ökad tryckkraft på mekaniska avdragningsanordningar från strl 3. Därmed kan även mycket hårt sittande detaljer enkelt lossas.

höjd: 62 mm

lyftcylinder-Ø: 14 mm

kroppens Ø: 37 mm

slaglängd: 10 mm

maximalt tillåtet vridmoment: 35 Nm

maximalt tillåten dragkraft: 100 kN

Teknisk beskrivning

höjd	62 mm
maximalt tillåten dragkraft	100 kN
maximalt tillåtet vridmoment	35 Nm

lyftcylinder-Ø	14 mm
kroppens Ø	37 mm
slaglängd	10 mm