



Trearmad avdragare med förinställbar spännvidd, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	880950 1
GTIN	4021176006616
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Kraftiga avdragare med stor spännkraft och utmärkt spännverkan. Med inställningsnyckeln ställs de symmetriskt spännande armarna enkelt in på den erforderliga gripvidden. Arbetsstycket hålls i **ett stadigt grepp**. Att griparmarna **hoppa loss eller glider** är helt **omöjligt**.

Endast för utvändig dragning.

Användningsdata:

För demontering av mycket hårt sittande kullager, kugghjul, remskivor och liknande delar.

gripvidd utvändigt: 20 - 100 mm

spänn djup till: 100 mm

effekt: 8 t

Teknisk beskrivning

effekt	8 t
gripvidd utvändigt	20 - 100 mm
spänn djup till	100 mm
Utvändig sexkant	17 mm

maximalt vridmoment	180 Nm
Antal krokar	3
vikt	1,24 kg
Produktslag	Trearmad avdragare