



Elektronikflacktång, totallängd: 115mm



Beställningsdata

Ordernummer	727189 115
GTIN	4003773016694
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingskretsen på grund av bländande kromdelar. Genomstucken precisionsled. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning. Slätslipade gripytor. Kanter noggrant avgradade.

Plastklädda handtag.

Användningsdata:

För fina monteringsarbeten, t.ex. i elektronik och finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Material:

Kullagerstål, oljehärdat.

OBS!:

Fler utföranden på begäran.

Teknisk beskrivning

totallängd	115 mm
käftlängd	22,5 mm
backarnas utförande	slätslipad invändigt
huvudbredd	9,5 mm
U-form	plan, rak
Norm	DIN ISO 9655

Handtag	med plastöverdrag
Material	Kullagerstål
Yta	spiegelpolerad
med returfjäder	ja
Produktslag	Flacktång