



## Tvåarmad avdragare med snabbinställning, Typ: 20



### Beställningsdata

Ordernummer	880400 20
GTIN	4021176645013
Artikelklass	83U

### Beskrivning

#### Utförande:

Med inställningsrattar för **snabb och verktyglös lossning** och **förskjutning** av avdragararmarna.

#### Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, kugghjul med mera. **Kan användas för både utvändigt och invändigt dragning.**

gripvidd utvändigt: 40 - 200 mm

gripvidd invändigt: 100 - 260 mm

spänn djup till: 150 mm

effekt: 6 t

### Teknisk beskrivning

gripvidd invändigt	100 - 260 mm
gripvidd utvändigt	40 - 200 mm
effekt	6 t
spänn djup till	150 mm

Antal krokar	2
Utvändig sexkant	22 mm
maximalt vridmoment	150 Nm
vikt	3,315 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare