



Självcentrerande trearmad avdragare, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	881010 1
GTIN	4021176016448
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Mycket smidigt utförande med **ledad inställning av spännvidden**. När spindeltrycket är verksamt omsluter avdragararmarna den del som ska dras av med automatiskt allt större kraft.

Avdragararmar av kvalitetsverktygsstål.

gripvidd utvändigt: 12 - 100 mm

spänn djup till: 100 mm

effekt: 4 t

Teknisk beskrivning

spänn djup till	100 mm
gripvidd utvändigt	12 - 100 mm
effekt	4 t
Utvändig sexkant	13 mm
maximalt vridmoment	50 Nm
Antal krokar	3

vikt	0,665 kg
självcntrerande	ja
Produktslag	Trearmad avdragare