



## Hydraultillsats, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	881800 2
GTIN	4021176005138
Artikelklass	83U

### Beskrivning

#### Utförande:

Stålkropp med hydraulmekanism och automatisk utdraging. Enkel att hantera: Pressen placeras mellan avdragarspindeln och axeln. Spänn fast pressen med avdragarspindeln och dra sedan åt pressens spindel (hydrauliken blir verksam). Om slaglängden inte räcker till upprepas förloppet – sedan pressspindeln lossats.

#### Användningsdata:

För ökad tryckkraft på mekaniska avdragningsanordningar från strl 3. Därmed kan även mycket hårt sittande detaljer enkelt lossas.

höjd: 90 mm

lyftcylinder-Ø: 23 mm

kroppens Ø: 50 mm

slaglängd: 15 mm

maximalt tillåtet vridmoment: 50 Nm

maximalt tillåten dragkraft: 150 kN

### Teknisk beskrivning

maximalt tillåten dragkraft	150 kN
höjd	90 mm
slaglängd	15 mm

maximalt tillåtet vridmoment	50 Nm
lyftcylinder-Ø	23 mm
kroppens Ø	50 mm