

3M**Hak- och kardborreband, Typ: SJ352****Beställningsdata**

Ordernummer	083691 SJ352
GTIN	4054596306424
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

3M™ lossningsbara fastsättningsystem är alternativen till traditionella fogningsmetoder som skruvar, nitar, spikar eller klämmor.

Krok- och ögleband. När krok- och öglebandet trycks ihop bildas ett stabilt och bärkraftigt trycklås.

Teknisk beskrivning

Färg	svart
Längd	1,25 m
tillverkarens beteckning	SJ352B
Tjocklek	3,6 mm
Bredd	25 mm
användningsområde	Inomhus
Antal gånger återförslutbarhet	5000

Häftmassa	Syntetgummi
temperaturbeständig upp till	50 - 90 °C
Slag av tejp	Kardborrband
lagringstemperatur	20 °C
Lager luftfuktighet	50 %
Minsta hållbarhet	12 månad
Produktslag	Tejp