



Trearmad avdragare med förinställbar spännvidd, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	880950 2
GTIN	4021176006791
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Kraftiga avdragare med stor spännkraft och utmärkt spännverkan. Med inställningsnyckeln ställs de symmetriskt spännande armarna enkelt in på den erforderliga gripvidden. Arbetsstycket hålls i **ett stadigt grepp**. Att griparmarna **hoppa loss eller glider** är helt **omöjligt**.

Endast för utvändigt dragning.

Användningsdata:

För demontering av mycket hårt sittande kullager, kugghjul, remskivor och liknande delar.

gripvidd utvändigt: 35 - 150 mm

spänn djup till: 125 mm

effekt: 9 t

Teknisk beskrivning

gripvidd utvändigt	35 - 150 mm
spänn djup till	125 mm
effekt	9 t
maximalt vridmoment	190 Nm

Antal krokar	3
Utvändig sexkant	19 mm
vikt	1,72 kg
Produktslag	Trearmad avdragare